

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9774.510

CS トップテック

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9774.510 - CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。



Features

品番	CS 9774.510
仕様	開口部なし
製品説明	アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8 フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス、1.4301 (AISI 304) パネル類およびベーストリム：アルミニウム合金 (AlMg3) レインカバー：アルミニウム
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル(フレーム部)に25 mm ピッチのシステム穴を備えています ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027 左および右サイドパネル リアパネル レインカバー ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IKコード	IK10
注記：	すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています（内壁に外壁を重ねています）。 CS トップテックは、アウトドア分野におけるプロジェクトソリューションのベースモデルです。次の品番で依頼することができます：単独設置用：9774.099、連結用：9774.005
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	86 kg
総質量	88 kg
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

製品説明

CS TopTec Enclosure WHD: 600x1800x600 mm closed

Approvals

Explanations

CE適合宣言書