

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9774.510

## CS トップテック

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9774.510 - CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。



## Features

|      |   |
|------|---|
| 品番   | CS 9774.510   |
| 仕様   | 開口部なし   |
| 製品説明 | アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8 フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。 |
| 材質   | エンクロージャーフレーム：ステンレス、1.4301 (AISI 304)<br>パネル類およびベーストリム：アルミニウム合金 (AlMg3)<br>レインカバー：アルミニウム                       |
| 表面   | 静電粉体塗装<br>紫外線耐性を有する純粋ポリエステル   |
| 塗装色  | RAL 7035  |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 同梱品                     | 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み<br>エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル(フレーム部)に25 mm ピッチのシステム穴を備えています<br>ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027<br>左および右サイドパネル<br>リアパネル<br>レインカバー<br>ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め |
| 寸法：                     | 幅: 600 mm<br>高さ: 1,800 mm<br>奥行: 600 mm  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55  |
| 保護等級、NEMA               | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| IKコード                   | IK10   |
| 注記：                     | すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています（内壁に外壁を重ねています）。<br>CS トップテックは、アウトドア分野におけるプロジェクトソリューションのベースモデルです。次の品番で依頼することができます：単独設置用：9774.099、連結用：9774.005   |
| 基材                      | アルミニウム   |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 86 kg  |
| 総質量                     | 88 kg  |
| 関税率番号                   | 94032080   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| ETIM 9     | EC000261  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |
| 製品説明       | CS TopTec Enclosure WHD: 600x1800x600 mm closed |

---

# Approvals

---

|              |         |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|

---