Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9781.666 CSトップテック、連結可能

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9781.666 - CS トップテック、連結可能

連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー。100 mm ベース、ドア、リアパネルおよび切れ目なく連結可能な耐候トップパネル付き。エンクロージャーフレームのすべてを、効率的かつ柔軟な内部実装に使用できます。







Features

口亚	00.0704.000
品番	CS 9781.666
仕様	連結用開口部なし
材質	エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304) パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AIMg3) レインカバー:アルミニウム
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー
	エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレー
	ム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレー
	ム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
	ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー
	錠、ロックBJ20027
	リアパネル
	レインカバー
	ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをね
	じ留め
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,600 mm
	奥行: 600 mm
外形寸法	全高: 1,745 mm
	レインカバー 高さ: 45 mm
	ベース高さ: 100 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: 4点式ロック
	ロックの数: 1
	ロックインサート: BJ20027
グランドプレート	サイズ: 2
	数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
IKコード	IK10

© Rittal 2025 3

Features

注記:	すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に 外壁を重ねています)。 独立型エンクロージャーとして使用する場合は、CS トップテック (連結可能) のサイドパネルを必要とします
1パック	1個
純質量	55
総質量	65
EAN	4028177986138
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 4