

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.828

CS トップテック、連結可能

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.828 - CS トップテック、連結可能

連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー。100 mm ベース、ドア、リアパネルおよび切れ目なく連結可能な耐候トップパネル付き。エンクロージャーフレームのすべてを、効率的かつ柔軟な内部実装に使用できます。このエンクロージャーには、Blue e+ アウトドアウォール型クーリングユニットが取り付けられるようになっています。



Features

品番	CS 9782.828
仕様	連結用 アウトドア空調ユニット (2~5 kW) 用カットアウト穴付き
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス、1.4301 (AISI 304) パネル類およびベーストリム：アルミニウム合金 (AlMg3) レインカバー：アルミニウム
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル(フレーム部)に25 mm ピッチのシステム穴を備えています ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027 リアパネル レインカバー ベース。グラウンドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
外形寸法	全高: 2,145 mm レインカバー 高さ: 45 mm ベース高さ: 100 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: 4点式ロック ロックの数: 1 ロックインサート: BJ20027
グラウンドプレート	サイズ: 2 数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IKコード	IK10

Features

注記：	すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています（内壁に外壁を重ねています）。 独立型エンクロージャーとして使用する場合は、CS トップテック (連結可能) のサイドパネルを必要とします
品番について	カットアウトを閉じるには、空調装置が必要です
1パック	1 個
純質量	82 kg
総質量	92 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	CS トップテック、連結可能、幅x高さx奥行：800x2000x800 mm、アウトドア空調ユニット 2～5 kW 用取り付け開口部付き

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------