Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.520 アウトドア ベーシックキャビネット

State: 2025/11/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9783.520 - アウトドア ベーシックキャビネット

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。 屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト:全周に換気用スリットを設けています。







Features

| 品番 | CS 9783.520 |
|------|---|
| 製品説明 | アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向 レインカバー付き。 |
| 材質 | アルミニウム合金(AlMg3) |
| 表面 | 静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル |
| | RAL 7035 |

© Rittal 2025

Features

| 同梱品 | 1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み |
|-------------------------|-----------------------------------|
| | 基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き |
| | ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm シ |
| | ステム穴 |
| | ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー |
| | 錠、ロックBJ20027 |
| | 搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め |
| | レインカバー |
| 寸法: | 幅: 800 mm |
| | 高さ: 1,200 mm |
| | 奥行: 400 mm |
| 外形寸法 | 全高: 1,355 mm |
| | レインカバー 幅: 850 mm |
| | レインカバー 高さ: 55 mm |
| | レインカバー 奥行き: 450 mm |
| | 内法幅: 712 mm |
| | 内法高さ: 1,112 mm |
| | 内法奥行き: 349 mm |
| | ベース高さ: 100 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | Type 3R |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| IKコード | IK10 |
| 基材 | アルミニウム |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 46 |
| 総質量 | 48 |
| EAN | 4028177569126 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| | |

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0

27180101

© Rittal 2025

4