Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.610 アウトドア ベーシックキャビネット

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9783.610 - アウトドア ベーシックキャビネット

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。 屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト:全周に換気用スリットを設けています。







Features

品番	CS 9783.610
製品説明	アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向 レインカバー付き。
材質	アルミニウム合金(AlMg3)
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
	基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き
	ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm シ
	ステム穴
	ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー
	錠、ロックBJ20027
	搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め
	レインカバー
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 1,200 mm
	奥行: 500 mm
外形寸法	全高: 1,355 mm
	レインカバー 幅: 850 mm
	レインカバー 高さ: 55 mm
	レインカバー 奥行き: 550 mm
	内法幅: 712 mm
	内法高さ: 1,112 mm
	内法奥行き: 449 mm
	ベース高さ: 100 mm
ドアの数	1
型式等級、UL 50E に準拠	Type 3R
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
IKコード	IK10
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	34
総質量	36.15
EAN	4028177569171

© Rittal 2025

Features

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025