Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9784.620 アウトドア ベーシックキャビネット

State: 2024/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9784.620 - アウトドア ベーシックキャビネット

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。 屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト:全周に換気用スリットを設けています。

Features

品番	CS 9784.620	
仕様	幅 1200 mm のキャビネットは、幅 600 mm の取り付けスペースを 2 箇所有する	
製品説明	アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向 レインカバー付き。	
材質	アルミニウム合金(AlMg3)	
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル	
塗装色	RAL 7035	
同梱品	1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付きルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm システム穴ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留めレインカバー	
寸法:	幅: 1,200 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 400 mm	

© Rittal 2024

Features

外形寸法	全高: 1,355 mm	
	レインカバー 幅: 1,250 mm	
	レインカバー 高さ: 55 mm	
	レインカバー 奥行き: 450 mm	
	内法幅: 512 mm	
	内法高さ: 1,112 mm	
	内法奥行き: 349 mm	
	ベース高さ: 100 mm	
Design Centre bar	センターバーなし、オーバーラップドア	
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55	
保護等級、NEMA	NEMA 3R	
IKコード	IK10	
基材	アルミニウム	
1パック	1個	
質量/パック	43 kg	
EAN	4028177569225	
ETIM 7.0	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Approvals

		
Explanations	CE適合宣言書	

© Rittal 2024 3