Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CS 9791.015 アウトドア ウォール型キャビネット

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9791.015 - アウトドア ウォール型キャビネット

壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、 外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のス リットを備えています。







Features

品番	CS 9791.015
製品説明	壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
材質	キャビネットおよびマウンティングプレート:アルミニウム (AlMg3) ドアと内側ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
表面	ハウジング:静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
	マウンティングプレート、グランドプレートおよび安全ロック付き
	内側ハウジング
	マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタット
	または湿度センサー用
	外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリ
	ティロック3524 Eを装備
	リアパネルにCレール 2本
寸法:	幅: 370 mm
	高さ: 522 mm
	奥行: 210 mm
内法	内法幅: 280 mm
	内法高さ: 380 mm
	内法奥行き: 145 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	270 mm x 380 mm
x高さ)	
内側エンクロージャー	幅: 300 mm
	高さ: 400 mm
	奥行: 170 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
注記:	納期についてはお問合せ下さい
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	8.048
総質量	8.472
関税率番号	94032080

© Rittal 2025 3

Features

EAN	4028177193697
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025