

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9791.015

# アウトドア ウォール型キャビネット

State: 2026/01/14 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9791.015 - アウトドア ウォール型キャビネット

壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。



## Features

品番	CS 9791.015
製品説明	壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
材質	キャビネットおよびマウンティングプレート：アルミニウム (AlMg3) ドアと内側ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
表面	ハウジング：静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み マウンティングプレート、グランドプレートおよび安全ロック付き 内側ハウジング マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモstatt または湿度センサー用 外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリティロック3524 Eを装備 リアパネルにCレール 2本
寸法：	幅: 370 mm 高さ: 522 mm 奥行: 210 mm
内法	内法幅: 280 mm 内法高さ: 380 mm 内法奥行き: 145 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	270 mm x 380 mm
内側エンクロージャー	幅: 300 mm 高さ: 400 mm 奥行: 170 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
注記：	納期についてはお問合せ下さい
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	8.048
総質量	8.472
関税率番号	94032080

---

# Features

---

EAN 4028177193697

---

ETIM 9 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書