

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

アウトドアウォール型キャビネット

State: 2026/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.015 - アウトドアウォール型キャビネット

壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | CS 9791.015 |
| 製品説明 | 壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。 |
| 材質 | キャビネットおよびマウンティングプレート：アルミニウム (AlMg3) ドアと内側ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製 |
| 表面 | ハウジング：静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| 同梱品 | 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み マウンティングプレート、グランドプレートおよび安全ロック付き 内側ハウジング マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタット または湿度センサー用 外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリ ティロック3524 Eを装備 リアパネルにCレール 2本 |
| 寸法： | 幅: 370 mm 高さ: 522 mm 奥行: 210 mm |
| 内法 | 内法幅: 280 mm 内法高さ: 380 mm 内法奥行き: 145 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 270 mm x 380 mm |
| 内側エンクロージャー | 幅: 300 mm 高さ: 400 mm 奥行: 170 mm |
| ロック | ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 注記： | 納期についてはお問合せ下さい |
| 基材 | アルミニウム |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 8.048 kg |
| 総質量 | 8.472 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |

Features

| | |
|------------|--|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | CS Wall-mounted enclosure, WHD: 370x522x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|