Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9868.550 CSトップテック

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



CS 9868.550 - CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。







Features

品番	CS 9868.550
仕様	アウトドア空調ユニット (1.5 kW) 用カットアウト穴付き
製品説明	アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向 レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべ て外側を二重に覆っています。TS 8 フレームをすべてカスタマイズ に使用することができます。
材質	エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304) パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AIMg3) レインカバー:アルミニウム
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
	エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレー
	ム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレー
	ム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
	ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー
	錠、ロックBJ20027
	左および右サイドパネル
	リアパネル
	レインカバー
	ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをね
	じ留め
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 1,600 mm
	奥行: 800 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
IKコード	IK10
注記:	すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に
	外壁を重ねています)。
	CS トップテックは、アウトドア分野におけるプロジェクトソ
	リューションのベースモデルです。次の品番で依頼することができ
	ます:単独設置用:9774.099、連結用:9774.005
品番について	カットアウトを閉じるには、空調装置もしくはアダプタープレート
	が必要です
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	105
総質量	112

© Rittal 2025 3

Features

EAN	4028177962712
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025