

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.007

실링 인서트

상태: 2026. 4. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.007 - 실링 인서트 모듈형 플라스틱 글랜드 플레이트 와 모듈형 실링 프레임

슬롯형 실링 인서트는 이미 사전 조립된 케이블의 경우에도 인레이와 함께 개별 케이블 인입을 보장함.

특징

| | |
|------------------|---|
| 주문 번호 | AX 2580.007 |
| 버전 | 실링 인서트, 소형 |
| 제품 설명 | 슬롯형 실링 인서트는 이미 사전 조립된 케이블의 경우에도 인레이와 함께 개별 케이블 인입을 보장함. |
| 재료 | 플라스틱 |
| 색상 | RAL 7035 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 12 유형 4X indoor use only |
| 케이블 직경 | 7 mm |
| 포장 단위 | 10 개 |
| 순 중량 | 0.06 kg |
| 총 무게 | 0.07 kg |
| 관세 번호 | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| 제품 설명 | SZ 실링 인서트, 케이블 인입용, 모듈식, 소형, 케이블 직경 7mm에 적합 |

승인

승인

UR + C-UR (recognized)