Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3164.115 루프 장착형 팬

상태: 2024. 5. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3164.115 - 루프 장착형 팬 VX, VX IT용

소음이 적게 발생하고(40db) 체적 유량이 높은(자유 기류 상태 1500m3/h) 사무실용 루프 마운트 팬



특징

주문 번호	SK 3164.115
	31(310T.113
장점	루프 플레이트가 있는 버전의 경우 제공된 장착용 컷아웃에 간단히 조립 가 능
	배선을 완료하여 즉시 연결 가능
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	루프 장착형 팬
	조립 부품
정격 작동 전압	115V, 1~, 50Hz/60Hz
	110V(DC)
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.6 A
	60Hz의 경우: 0.7 A
치수	폭: 511 mm
	높이: 227 mm
	깊이: 511 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	내부 순환 회로 IP 54

© Rittal 2024 2

특징

참고 사항	통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 800m³/h로 제 시된 공기 유량 감소
작동 온도 범위	20 °C55 °C
중량/개수	22 kg
포장 단위	1 개
관세 번호	84145915
EAN	4028177309500
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

승인

인증서	EAC
설명	적합성 인증

© Rittal 2024 3