Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3239.200 배출 필터

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3239.200 - 배출 필터 표준

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할수 있음.



특징

주문 번호	SK 3239.200
제품 설명	대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필 터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
재료	ABS
색상	RAL 7035
제공 범위	배출 필터 섬유 필터 매트
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 177 mm 컷아웃 높이: 177 mm
적합한 품목 번호	SK 3239.1xx
치수	폭: 204 mm 높이: 204 mm 깊이: 24 mm

© Rittal 2025 2

특징

보호 등급 NEMA	유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함 유형 3 Type 3R Type 4
	Type 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 후드 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54, 섬유 필터/주름형 필터 포함 IP 55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함 IP 56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
포장 단위	1개
순 중량	0.36
총 무게	0.4
관세 번호	39269097
EAN	4028177651852
E-Number Sweden	E3404360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

승인

승인	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
인증서	EAC
설명	적합성 인증

© Rittal 2025