## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.644 페룰 단자

상태: 2025. 11. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)



## AS 4051.644 - 페룰 단자 낱개

플라스틱 칼라 포함.

#### 특징

주문 번호	AS 4051.644
제품 설명	플라스틱 칼라 포함.
기술 사양	최대 내열성 105 °C
재료	갈바니 주석 도금 된 E-Cu 플라스틱 칼라: 폴리프로필렌
색상	빨간색
길이	10 mm
AWG	18
내부 직경	3 mm
단면적용	1 mm²
DIN MY 크드	ماا
DIN 색상 코드 	예
M 작성 고드  참고 사항	에 해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
	해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치).
참고 사항	해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오.
참고 사항 	해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오. AEH DIN 46228
참고 사항 표준 적합한 품목 번호	해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오. AEH DIN 46228 4051.205 4051.210
참고 사항 표준 적합한 품목 번호 납품 형태	해당 공구와 결합에 대해 UL 인증(예: 자동 크림핑 장치). 개별 상담은 Rittal 컨설턴트에게 문의하십시오. AEH DIN 46228 4051.205 4051.210 낱개(100개짜리 10팩)

© Rittal 2025

## 특징

EAN	4028177815858
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## 승인

승인 UL + C-UL (listed)
UR

3