## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 5503.025

# 팬 모듈

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



### SK 5503.025 - 팬 모듈 VX IT, TS IT용

액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음. 간단한 연결 시스템과 에너 지 효율적인 속도 제어



### 특징

주문 번호	SK 5503.025
버전	루프 플레이트 없음
제품 설명	액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
장점	C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템
	사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
	전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	팬 장치 1개
	팬 2개
	배선을 완료하여 즉시 연결 가능
	조립 부품
	설치 및 퀵 조작 가이드
공기 처리 능력(작동점에서)	280 m³/h
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz

© Rittal 2025 2

## 특징

0
0

© Rittal 2025 3

### 승인

승인	UL
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4