

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7063.883

## 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능

상태: 2025. 12. 13 (원천: [ittal.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))

# DK 7063.883 - 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 두 개의 인치 계 조립 프레임 및 L형 마운팅 레일이 포함된 TE가 있는 서버 및 네트워크 인클로저

TE용, 19inch 마운팅 프레임, L형 마운팅 앵글용, 풀아웃형

## 특징

|              |   |
|--------------|---|
| 주문 번호        | DK 7063.883   |
| 제품 설명        | 이 슬라이딩 레일은 각각 필요한 길이로 당겨 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 고정합니다. 후면에 걸이용 돌기가 있고 전면은 스크류로 고정할 수 있기 때문에 간편한 1인 조립이 가능합니다. 통합 설치 구성품을 슬라이딩 레일에 올려 놓은 상태로 밀어 넣거나, 필요한 경우 레일에 있는 고정용 드릴 구멍을 이용해 조립 레벨에 고정할 수도 있습니다. |
| 재료           | 강판  |
| 표면 처리        | 아연도금  |
| 제공 범위        | 조립 부품   |
| 참고 사항        | 슬라이딩 레일이 특히 폭이 좁은 구조로 되어 있기 때문에 대부분의 인치계 설치 구성품 통합에 사용 가능합니다. 이 슬라이딩 레일은 표준화된 조립 레벨에 고정하도록 되어 있기 때문에 제조사에 관계가 없습니다. 이 슬라이딩 레일은 레일 아래쪽 설치 공간을 다소 차지하기 때문에 그 아래에 있는 높이 장치는 제한적으로만 사용 가능합니다.       |
| 부하 용량(정적 하중) | 80 kg   |
| 접촉면          | 폭: 50 mm  |
| 길이           | 590: 930 mm   |
| 포장 단위        | 2 개   |
| 순 중량         | 3.25  |

## 특징

---

|            |               |
|------------|---------------|
| 관세 번호      | 73269098      |
| EAN        | 4028177517783 |
| ECLASS 8.0 | 27189261      |

---