

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.045 QuickBox, 19"

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7502.045 - QuickBox, 19"

간단한 설치 및 수평 482.6mm(19") 레벨용 탈착 가능한 커버가 있는 월 마운트 인클로저 모니터링 창을 이용하여 상태 점검

특징

주문 번호	DK 7502.045
버전	모니터링 도어 포함
제품 설명	설치 및 유지보수 시 취급이 용이하도록 탈착이 가능한 커버가 있는 벽면 장착 인클로저.
재료	장착 브래킷이 있는 벽면 장착 플레이트: 강판, 2.0mm 인클로저 커버: 강판, 1.0mm 도어: 강판 도어 또는 강판 프레임 및 3mm 단판 안전 유리 ESG로 된 모니터링 도어
표면 처리	인클로저: 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	벽면 장착형 섹션: 사전 조립된 장착 브래킷, 상/하부 케이블 인입을 위한 브러시 스트립, 케이블 클램프 레일, 19"(482.6 mm) 장착 앵글, 문제없이 깊이 조절 가능 인클로저 커버: 통풍구가 있는 베이스 및 커버 트레이, 상/하단 케이블 인입 용 브러시 스트립, 측면 안전 잠금장치 2개, 안전 잠금장치 12321이 부착된 강판 도어 또는 모니터링 도어, 추후 설치 가능한 선택 사양인 세미 실린더 형 인체 공학적 S형의 잠금 시스템이 있는 버전.
높이 단위	15 U
치수	폭: 600 mm 높이: 762 mm 깊이: 500 mm
설치 깊이	447 mm

특징

벽면 장착부 깊이	755 mm
Width wall section	595 mm
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	35.15
총 무게	37
관세 번호	94032080
EAN	4028177231580
E-Number Sweden	E7239634
ECLASS 8.0	27180208