

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

강판 모니터링 도어, 수직 분할형

상태: 2025. 12. 22 (원천: [ittel.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - 강판 모니터링 도어, 수직 분할형 TS 8용

기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다.

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | DK 7824.280 |
| 제품 설명 | 내장된 점검창 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 포함된 4점식 빗장형 잠금장치 포함. 분할 버전은 공간에 최적화된 인클로저 설치를 가능하게 하며 동시에 개별 인클로저 열반 간 거리를 최소화하여 가능한 최고의 접근성을 제공함. 이미 설치된 180° 경첩으로 도어 열림각을 최대화할 수 있음. |
| 재료 | 프레임: 강판 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 참고 사항 | 2,200mm 높이는 스wing 프레임 45U와 결합될 수 없습니다. |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 |
| 적합한: | 인클로저 유형: TS 8 폭: 800 mm 높이: 2,000 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 34 |
| 총 무게 | 35.4 |
| EAN | 4028177570924 |

특징

ECLASS 8.0

27182204