


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

강판 모니터링 도어, 수직 분할형

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.282 - 강판 모니터링 도어, 수직 분할형 TS 8용

기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다.

특징

주문 번호	DK 7824.282
제품 설명	내장된 점검창 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 포함된 4점식 빗장형 잠금장치 포함. 분할 버전은 공간에 최적화된 인클로저 설치를 가능하게 하며 동시에 개별 인클로저 열반 간 거리를 최소화하여 가능한 최고의 접근성을 제공함. 이미 설치된 180° 경첩으로 도어 열림각을 최대화할 수 있음.
재료	프레임: 강판 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
참고 사항	2,200mm 높이는 스윙 프레임 45U와 결합될 수 없습니다.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: TS 8 폭: 800 mm 높이: 2,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	37.6 kg
총 무게	37.6 kg
관세 번호	94039910

특징

ECLASS 8.0

27182204