### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7827.544 브러시 스트립, 수직

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



### DK 7827.544 - 브러시 스트립, 수직 VX IT용

네트워크 분배기 내부에서 가변 가림판 역할을 합니다. 측면 및 후방 분배기 영역에서 전면 연결 레벨로 케이블을 간편하게 배선할 수 있습니다.





#### 특징

| 주문 번호  | DK 7827.544   |
|--------|---|
| 제품 설명  | 네트워크 분배기 내부에서 19"(482.6mm) 장착 레벨 측면 정리 공간을 깔<br>끔하게 가리는 유연한 인필 패널로 사용됨. 이때 브러시 스트립은 배선 인클<br>로저의 측면부와 후면부에서 전면의 연결 레벨 쪽으로 간편하게 케이블을<br>라우팅함. 장착 레벨 앞쪽에 필요한 여유 공간은 최소 75mm임. 브러시 스<br>트립은 수직 프레임 섹션의 측면이나 수평 또는 수직 천공 섹션에 장착됨. |
| 재료     | 알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅<br>브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB  |
| 솔 길이:  | 95 mm   |
| 길이     | 950 mm  |
| 조립 설명서 | 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착할 때 브러시 스트립을 단축해야 함   |
| 치수     | 길이: 950 mm  |
| 적합한:   | 인클로저 유형: VX IT<br>높이: 2,000 mm  |
| 포장 단위  | 4 개   |

© Rittal 2025 2

## 특징

| 순 중량       | 1.8           |
|------------|---------------|
| 총 무게       | 2.213         |
| 관세 번호      | 96035000      |
| EAN        | 4028177552845 |
| ETIM 9     | EC002625      |
| ECLASS 8.0 | 27189234      |

© Rittal 2025 3