# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7998.506 RiMatrix S

상태: 2025. 9. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



### DK 7998.506 - RiMatrix S 표준 컨테이너

표준화된 데이터 센터는 하나의 컨테이너 솔루션으로 구현되며 이로써 옥외에도 설치할 수 있음.



#### 특징

주문 번호	DK 7998.506
제품 설명	표준화된 데이터 센터는 하나의 컨테이너 솔루션으로 구현되며 견고한 강 판 컨테이너 구조 덕택에 옥외에도 설치할 수 있음.
제공 범위	최적의 하중 분배를 위한 강화 프레임 구조의 견고한 강판 컨테이너 열절연 재료로 밀폐된 내부 벽 설치 컨설팅 및 ROI-계산 고객의 인프라에 맞춘 납기 및 통합 기록, 교육, 지도 핫라인 및 서비스/서비스 계약
내측 깊이	7,000 mm
내측 높이	2,700 mm
내측 폭	2,750 mm
공조(ZUCS)	90 kW + 10 kW n+1 리던던트
NSHV 개수	1
PDU 베이직 개수	18
Serverracks (600x2000x1200mm)	8

© Rittal 2025 2

# 특징

결합 된 네트워크/서버랙(800 x 2000 x 1,200mm)	1
보호 등급	DIN EN 1631에 준하는 저항 등급 II 항목에 의한 내부 영역 기물 파손 방지 EMC 기본 본호 IEC 60 529에 준하는 IP 55 방진 및 방수
Design burglar protection	예
가습 및 제습 장치	옵션
실내 소화 장치	옵션
버전	Single 9
치수	폭: 3,000 mm 높이: 3,000 mm 깊이: 7,250 mm
포장 단위	1개
	85371098
EAN	4028177702530
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

© Rittal 2025 3