#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 8120.245 <u>측면 패널, 스크루 체결</u>식, 강판

상태: 2025. 11. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)



## VX 8120.245 - 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

측면 패널, 스크루 체결 가능, 강판, VX용.

#### 특징

주문 번호	VX 8120.245
장점	측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축 내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
	설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정
	1인 조립 가능
	최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
적합한:	인클로저 유형: VX IT
	높이: = 2,200 mm
	깊이: = 1,000 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
기본 재료	강판
포장 단위	2 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51.2
총 무게	52.2

© Rittal 2025 2

### 특징

PCF/VE(크래들-게이트)	198.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177921597
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

## 승인

승인 UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3