

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8120.245

측면 패널, 스크루 체결식, 강판

상태: 2026. 6. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8120.245 - 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

측면 패널, 스크루 체결 가능, 강판, VX용.

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 주문 번호 | VX 8120.245 |
| 장점 | 측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축 내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐 설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정 1인 조립 가능 최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트 |
| 재료 | 강판, 1.5mm |
| 표면 처리 | 전착도장, 외부는 분체 코팅 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX IT 높이: = 2,200 mm 깊이: = 1,000 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 12 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 51.2 kg |
| 총 무게 | 52.2 kg |

특징

| | |
|-----------------|--|
| PCF/VE(크라들-게이트) | 153.33 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| 제품 설명 | VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x1000 mm, sheet steel |

승인

| | |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | PCF-declaration |