

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.680 모니터링 창

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.680 - 모니터링 창 TS 8용

TS 8용 모니터링 도어, 강판 도어 또는 후면 패널 대응



특징

주문 번호	TS 8610.680
제품 설명	강판 도어 또는 후면 패널 대응.
재료	프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션 코너 피스: 아연 다이 캐스팅 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035 모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 7015
제공 범위	안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치 180° 경첩(4개) 모니터링 면: W - 140mm, H - 160mm

특징

보이는 면	모니터링 창 폭: 460 mm 모니터링 창 높이: 1,640 mm
모니터링 창 높이	1,640 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: DK-TS TS 8 SE 폭: = 600 mm 높이: = 1,800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	11.97 kg
총 무게	12.6 kg
관세 번호	76101000
ECLASS 8.0	27182204