
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8617.210 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm


상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)




VX 8617.210 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플 라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.







특징

주문 번호	VX 8617.210
제품 설명	내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤 팩트 인클로저 내 설치용.
장점	시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션 VX	In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
적합한: 	인클로저 유형: VX VX IT Suitable for width or height or depth: 2,200 mm

© Rittal 2025

특징

포장 단위	4 개
순 중량	8.824
총 무게	9.56
관세 번호	73269098
EAN	4028177829213
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3