

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.164

부분 도어

상태: 2026. 3. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.164 - 부분 도어 TS용

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.



특징

주문 번호	TS 9672.164
제품 설명	도어 또는 후면 패널 대신 TS 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널에 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1,000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 SZ 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 매입형 이중 잠금장치는 매입형 잠금장치(버전 F)로 교체 가능 그리고 높이 600mm 이상은 간편 손잡이로 교체 가능.
재료	강판, 2mm
표면 처리	텍스처 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	분리바 경첩 잠금장치 부품 조립 부품

특징

치수	폭: 600 mm 높이: 400 mm
적합한:	폭: = 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54, 조립 완료된 인클로저의 경우
포장 단위	1 개
순 중량	5.217 kg
총 무게	5.492 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	SV Partial door, WH: 600x400 mm, for TS