


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1432.500

Пластиковые распределительные шкафы KS

Состояние: 06.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1432.500 - Пластиковые распределительные шкафы KS

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.



Функции

Арт. №	KS 1432.500
Исполнение	без обзорного окна
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели

Функции

Указание	Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °С... +75 °С.
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 250 мм Высота: 350 мм Глубина: 150 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	195 мм x 300 мм
Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	1
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Пластик
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,003 kg
Gross weight	4,203 kg
Код THBЭД	94037000
ECLASS 8.0	27180101

Функции

Описание продукта

KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 250x350x150 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью

Одобрения

Одобрения

Bureau Veritas
TÜV

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK