


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1536.510

Клеммные коробки KL

Состояние: 27.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1536.510 - Клеммные коробки KL Листовая сталь, с фланш-панелью

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, с фланш-панелью. Степень защиты IP 55.



Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Арт. № | KL 1536.510 |
| Материал | Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 55 |
| ИК-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм |
| Толщина материала крышки | 1,25 мм |

Функции

| | |
|---------------------------|--|
| Толщина материала корпуса | 1,38 мм |
| Фланш-панели | : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 5 kg |
| Gross weight | 5,4 kg |
| Код ТНВЭД | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | KL клеммная коробка, ШВГ: 400x300x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии UK |