

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705

Флисовый фильтр

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3322.705 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3322.705
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №	3238....
Размер	Ширина: 120 мм Высота: 120 мм Глубина: 12 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0.2
Gross weight	0.253
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177695542
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения UR + C-UR (recognized)

Сертификаты ЕАС
