Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7492.070

Направляющая шина для тяжелого оборудования

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7492.070 - Направляющая шина для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями

Для сетевых шкафов TS с двумя крепежными плоскостями, для поддержки тяжелого оборудования.

Функции

Арт. №	DK 7492.070	
Исполнение	Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями	
Описание продукта	Для поддержки тяжелого оборудования. Направляющие шини просто подвешиваются профильные шины с загибом и фиксируются винтами. Комбинированное использование с дополнительными направляющими по глубине, или в шкафах шириной 800 мм с дополнительным креплением профильных шин, предотвращает возможное перекашивание профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке.	
Материал	Листовая сталь	
Поверхность	Оцинкованная	
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал	
Distance between mounting levels	698 мм	
Нагрузочная способность	80 кг, статическая нагрузка	
Указание	Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels. If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.	
Опорная поверхность	Ширина: 55 мм Глубина: 661 мм	
Упаковка	2 шт.	

© Rittal 2025 2

Функции

Вес нетто	1.52	
Gross weight	1.719	
Код ТНВЭД	73269098	
EAN	4028177541382	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3