

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7492.400

Направляющая шина для тяжелого оборудования

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7492.400 - Направляющая шина для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями

Для сетевых шкафов TS с двумя крепежными плоскостями, для поддержки тяжелого оборудования.

Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | DK 7492.400 |
| Исполнение | Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями |
| Описание продукта | Для поддержки тяжелого оборудования. Направляющие шины просто подвешиваются профильные шины с загибом и фиксируются винтами. Комбинированное использование с дополнительными направляющими по глубине, или в шкафах шириной 800 мм с дополнительным креплением профильных шин, предотвращает возможное перекашивание профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Distance between mounting levels | 398 мм |
| Нагрузочная способность | 80 кг, статическая нагрузка |
| Указание | Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels. If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used. |
| Опорная поверхность | Ширина: 55 мм Глубина: 361 мм |
| Упаковка | 2 шт. |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Вес нетто | 0,9 kg |
| Gross weight | 0,98 kg |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Описание продукта | DK направляющая шина, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней, для тяжелого оборудования, 800 Н, ШхГ опорной поверхности: 55x361 мм |