

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7507.000**

**FlatBox**

Состояние: 07.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7507.000 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7507.000
Исполнение	с 19" профильными шинами
Описание продукта	Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал	Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035

# ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Корпус в плоской упаковке 1 настенная часть 2 держателя 2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками 2 боковые стенки, на замках 1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 Е, сменная навеска Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса 19" профильные шины
Единиц высоты	6 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 358 мм Глубина: 400 мм
Монтажная ширина для компонентов	6 U
Нагрузочная способность	макс. 300 Н
Указание	Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм The maximum door opening angle is 210°
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16.739
Gross weight	17.66
PCF per pack (cradle-to-gate)	68 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177551398
E-Number Sweden	E7238400

## ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC002500

---

ETIM 8 EC002500

---

ECLASS 8.0 27180208

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация производителя