


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000

Настенный корпус AE

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7644.000 - Настенный корпус AE с 19" выдвижной рамой

Настенный корпус для небольших сетей со съемным крепежным уровнем 19" и фланш-панелью со щеточным буртиком для ввода кабеля в основании. Степень защиты IP 54.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7644.000
Исполнение	с 19" выдвижной рамой
Материал	Корпус: листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Корпус: порошковое покрытие Выдвижная рама: Нержавеющая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через основание корпуса Выдвижная рама крепится на телескопических направляющих Выходной фильтр в основании и с левой стороны корпуса Обзорное окно сбоку справа Кабельная шина на задней стенке Дополнительная кабельная шина для монтажа на выдвижной раме.
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 350 мм
Монтажная ширина для компонентов	10 U
Installation height U mounting frame vertical	4 U
Door hinge position	левая

ФУНКЦИИ

Количество замков	2
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54 в сочетании с фланш-панелью для ввода кабеля
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25.175
Gross weight	26.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177187146
ECLASS 8.0	27142408

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping
-----------	-----------------------------