

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7685.000

## 19" профильные шины

Состояние: 13.09.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7685.000 - 19" профильные шины для корпусов DK PS, CS New Basic

Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и стойки для серверов и Outdoor-корпуса CS New Basic.

## Функции

Арт. №	DK 7685.000
Описание продукта	Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и шкафы для серверов DK PS и Outdoor-корпуса CS New Basic. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты	15 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Подходит для	Тип корпуса: Базовые корпуса CS DK PS Высота: = 800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1.494
Gross weight	1.694
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177133303
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261