Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7856.120 Розеточные модули PSM

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7856.120 - Розеточные модули PSM

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

Функции

Арт. №	DK 7856.120
Исполнение	без коммутации
Описание продукта	Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал	Профиль: алюминий, анодированный Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Длина	250 мм
Термическая защита от перегрузки	_
Номинальное рабочее напряжение	110 V - 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток (макс.)	16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)	1
Размер	Длина: 250 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	595 %
Розетки	4 x F/B (тип E, CEE 7/5)
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

Функции

Вес нетто	0.363
Gross weight	0.363
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177402577
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025 3