

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8613.360

## Адаптерные профили, 482,6 мм (19")

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8613.360 - Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования

Для двусторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин.

## Функции

Арт. №	TS 8613.360
Описание продукта	Для двусторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин TS 8613.150, TS 8613.160 и TS 8613.180. Устанавливаются на внутренний монтажный уровень. Внешний монтажный уровень можно использовать, например, для прокладки кабеля при помощи системных шасси TS, установленных по глубине шкафа.
Материал	Алюминиевый прессованный профиль
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	33 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание	Исполнение аналогично адаптерным профилям, 482,6 мм (19"), но с ассиметричной высотой, подходит для шкафа TS для электронного оборудования.
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: = 1.600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3,05 kg
Gross weight	3,25 kg
Код ТНВЭД	76042100
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Функции

---

Описание продукта

TS Адаптерные профили, 482,6 мм (19"), для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования, для В: 1600 мм