

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.580

Секционные двери

Состояние: 08.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.580 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8801.580
Исполнение	закрытая
Описание продукта	Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 600 мм Высота: 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 для полностью закрытого шкафа
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9.285
Gross weight	9.774
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177250642
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204