Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





GA 9119.210 Корпуса из литого алюминия GA

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



GA 9119.210 - Корпуса из литого алюминия GA

Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты ІР 66.







Функции

Арт. №	GA 9119.210
Материал	Корпус: литой алюминий
	Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде
	пористого шнура круглого сечения
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7001
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Винты крышки, невыпадающие
	Винты для крепления несущих шин
	Винт для подключения заземления
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
 К-код	IK08
Размер	Ширина: 330 мм
	Высота: 230 мм
	Глубина: 183 мм
Основной материал	Литой алюминий
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

Функции

Вес нетто	4.5
Gross weight	4.821
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177145498
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3