


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.704

Монтажный профиль ISV

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.704 - Монтажный профиль ISV для VX

Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу VX/TS/SE.

Функции

Арт. №	SV 9666.704
Описание продукта	Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Размер	Высота: 600 мм
Размер	Единицы высоты (EB) по 150 мм: 4
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1,208 kg
Gross weight	1,407 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV монтажный профиль (ISV), 4 EB (600 мм), для TS, SE