

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



TS 9672.180

Секционные двери

Состояние: 10.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.180 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 9672.180
Описание продукта	Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал

# ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.000 мм
Подходит для	Ширина: = 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 для полностью закрытого шкафа
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17
Gross weight	17.9
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177697843
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204