
#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9683.604 Секционная монтажная панель

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9683.604 - Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

#### Функции

Арт. №	SV 9683.604
Исполнение	закрытая
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	400 мм
Размер	Ширина: 902 мм Высота: 393 мм
Подходит для	Ширина: = 1.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7.5
Gross weight	8
PCF per pack (cradle-to-gate)	30,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177935044
ETIM 9	EC000213

© Rittal 2025

### Функции

ECLASS 8.0

27400613

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3