



SV 9683.646 - Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

Функции

Арт. №	SV 9683.646
Исполнение	закрытая
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	600 мм
Размер	Ширина: 302 мм Высота: 593 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.58
Gross weight	5.28
PCF per pack (cradle-to-gate)	20,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177935228
ETIM 9	EC000213

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27400613

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии UK