


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.660

Секционная монтажная панель

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.660 - Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

Функции

Арт. №	SV 9683.660
Исполнение	закрытая
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	1 000 мм
Размер	Ширина: 502 мм Высота: 993 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,64 kg
Gross weight	12,12 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Функции

Описание продукта

SV секционная монтажная панель, ширина x высота: 502x993 мм, закрытая, для VX (Ш: 600 мм)

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии UK