

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.666

Секционная монтажная панель

Состояние: 28.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.666 - Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| Арт. № | SV 9683.666 |
| Исполнение | закрытая |
| Описание продукта | Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4. |
| Материал | Листовая сталь, 2 мм |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | Вкл. крепежные уголки и крепежный материал. |
| Для высоты секции | 600 мм |
| Размер | Ширина: 502 мм Высота: 593 мм |
| Подходит для | Ширина: = 600 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 6,78 kg |
| Gross weight | 7,28 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 27,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Функции

Описание продукта

SV секционная монтажная панель, ширина x высота: 502x593 мм, закрытая, для VX (Ш: 600 мм)

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии UK