

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.111

Elementos de profundidad

Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.111 - Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19")

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Características

Referencia	VX 5302.111
Ejecución	para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Descripción producto	Para alojar guías perfil en pulgadas.
Ventajas	<p>Capacidad de carga especialmente elevada hasta 15000 N</p> <p>Elevada estabilidad gracias a una mejora de la distribución de la carga</p> <p>Posibilidad de montaje simétrico o asimétrico</p> <p>Más espacio para la gestión del cableado o la integración de una Liquid Cooling Unit (LCU) en una instalación unilateral, asimétrica (con desplazamiento lateral)</p> <p>Ideal para la integración de guías perfil en pulgadas para el montaje alternativo con componentes de 21, 23 o 24"</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	<p>Elementos de profundidad</p> <p>Incl. material de fijación</p> <p>4 elementos de profundidad (2 arriba, 2 abajo)</p>
Observación para el montaje	Para la fijación de guías perfil en armarios con una profundidad de >1000 mm y una anchura de 600 mm se precisa adicionalmente el carril soporte para VX IT
Adecuado para	<p>Tipo de armario: VX IT, Standard</p> <p>Anchura: > 600 mm</p> <p>Profundidad: = 1.000 mm</p>
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	8.8

Características

Peso bruto	9.1
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177955493
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------
