


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.0901.80

WADI-A-FPM

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.106.0901.80 - WADI-A-FPM

Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.106.0901.80
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik
Materiaal	Messing O-ring: FKM Dichtring: FKM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Sleutelwijdte	17 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

Funcities

Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...200 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel WADI-A-FPM, PG, PG 9, klembereik 7 - 10, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200