


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.167.1100.01 GM-EMC

Staat: 6-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.167.1100.01 - GM-EMC

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Funcities

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.167.1100.01 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 8 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 74153300 |
| Product omschrijving | Contraoer GM-EMC, PG, PG 11, vernikkeld messing, EMC, geen Ex |