Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.167.2000.50

GM-EMC

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.167.2000.50 - GM-EMC

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.167.2000.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 3 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	3 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	74153300

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	Contramoer GM-EMC, metrisch, M 20 x 1,5, vernikkeld messing, EMC, geen Ex