

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.167.2000.50

GM-EMC

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.167.2000.50 - GM-EMC

Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.167.2000.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Wartelmoeren voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 3 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraad lengte	3 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	74153300

Funcities

Product omschrijving

Contramoer GM-EMC, metrisch, M 20 x 1,5, vernikkeld messing,
EMC, geen Ex